

Nasadni priključak CN-M3-PK-2

Broj artikla: 15871

FESTO

Za plastično crevo PAN, PUN, PP, PU, sa zaptivnim prstenom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	1,5 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj M3
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 3 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	visokolegirani čelik