


# Prigušno-nepovratni ventil GR-M3

Broj artikla: 15899

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smeru protoka.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	M3
Pneumatski priključak 2	M3
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče sa prolaznim otvorom po izboru:
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	29,5 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	26 ... 27,5 l/min
Pogonski pritisak	0,3 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2,5 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mesing