



Spojni vod SIM-M12-3WD-2,5-PU

Broj artikla: 159430

FESTO

za senzore i beskontaktno prekidače.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101 EN 61984
Električni priključak	5-polno / 3-žilno Utičnica ugaona / otvoreni kraj M12x1 / -
Kodiranje utikača	A
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Dužina kabela	2,5 m
Svojstvo kabela	Standard
Uslovi ispitivanja kabela	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uslovi ispitivanja na zahtev Uslovi ispitivanja na zahtev Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Prečnik kabela	3,8 mm
Struktura kabela	3x0,25
Nazivni presek provodnika	0,25 mm ²
Kod boja izolacije žile	plavo smeđe crno
Mehanička zaštita	IP65 IP68
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost Bez halogena Free of phosphoric acid ester
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Boja izolacije	sivo
Material housing	TPE-U(PU)
Boja kućišta	crno
Material of union nut	Mesing niklovan
Material seals	NBR
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Material insulation	PP