

Filter

LF-3/4-D-MAXI-A


Broj artikla: 159618

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa zaštitnom šoljom

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Veličina | Maxi |
| Serijski broj | D |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 40 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem |
| Maks. količina kondenzata | 80 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna korpa |
| Pogonski pritisak | 2 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 5.000 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi |
| Klasa korozivne otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.340 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Materijal filter | PE |
| Materijal housing | Cink |
| Materijal bowl | PC |