

Utični priključak QS-V0-3/8-12

Broj artikla: 160508

FESTO

Spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestouglom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	11 mm
Material fire test	UL94 V-0 (housing) UL94 V-0 (releasing ring)
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nautljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	15,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	31 g
Vrsta pričvršćenja	External hex A/F 21
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R3/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 12 mm
Boja obruča	crno
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PBT
Material release ring	PBT
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući Mesing