

# L utični spoj

## QSL-V0-6

Broj artikla: 160540

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni prečnik                                     | 5 mm  |
| Material fire test                                  | UL94 V-0 (housing)<br>UL94 V-0 (releasing ring)                                 |
| Oblik   | L-shape   |
| Veličina kontejnera                                 | 10  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 1 MPa  |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 145 psi   |
| Napomena za pogonski pritisak                       | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okoline                                 | 0 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                                    | 8,6 g   |
| Pneumatski priključak 1                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm  |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm  |
| Boja obruča   | crno  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost  |
| Material housing                                    | PBT   |
| Material release ring                               | PBT   |
| Material of tubing seal                             | NBR   |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući<br>Mesing                                       |