


Utični konektor QS-V0-8

Broj artikla: 160547

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	7 mm
Material fire test	UL94 V-0 (housing) UL94 V-0 (releasing ring)
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice)
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	11 g
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm
Boja obruča	crno
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material release ring	PBT
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući Mesing