

Plastično crevo PAN-V0-6X1-SW

Broj artikla: 160550

FESTO

nezapaljivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	8 mm
Spoljašnji prečnik za utični priključak	6 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	30 mm
Unutrašnji prečnik	4 mm
Min. radius savijanja	13 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,3 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 43,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Napomena za pogonski pritisak	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Mineralno ulje Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 V-0 (casing)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,049 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 6 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P