



Razdelni modul PMBL-186-HP3-H

Broj artikla: 1609073

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Nazivni prečnik DN | 54 |
| Serija | L |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Modul za grananje |
| Operating pressure MPa | 0 ... 5 MPa |
| Pogonski pritisak | 0 ... 50 bar |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura medijuma | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Pneumatski priključak 3 | G1 |
| Pneumatski priključak 4 | G1 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje |