

Precizni prirubni manometar FMAP-63-1-1/4-EN

Broj artikla: 161129

FESTO

sa prikaznom jedinicom bara i psi.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prikazno područje [bara]	0 ... 1 bar
Display range	0 ... 14,5 psi
Odgovara standardu	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 0,1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 1 bar
Operating pressure	0 ... 14,5 psi
Faktor naizmeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	1
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/4
materijali u dodiru sa medijumom	Mesing
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	ABS
Material screen	ŠAN
Material mounting ring	Čelik
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	120 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Dvostruka skala bara (eksterno) psi (inner)