


Ugaona utičnica MPPE-3-B

Broj artikla: 161839

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Frekvencija priključivanja	500
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	65 g
Električni priključak	8-polno Utičnica ugaona se može lemiti
Područje pogonskog napona DC	≤ 60 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	5 A
Navojni spoj kabla	Pg9
Dozvoljeni prečnik kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-30 ... 95 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Boja kućišta	crno
Material of union nut	PA
Material electrical contact	Bakar pocinkovano