


Priključni kabl KVIA-MPYE-5

Broj artikla: 161984

FESTO

za proporcionalne ventile



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	297 g
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ravna
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	1 A
Dužina kabla	5 m
Prečnik kabla	6,2 mm
Struktura kabla	4x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bronza posrebreno i pozlačeno