

Jedinica klizača SPZ-10-40-P-A-KF

Broj artikla: 162168



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Sa dve klipnjače (Twin klizne jedinice), za beskontaktnu detekciju položaja.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	40 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/dužina	10 mm
Prečnik klipa	10 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Klizač
Prigušivanje	Pneumatsko prigušenje sa metalnim fiksnim graničnikom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski pritisak	2,5 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	60 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	60 N
Pneumatski priključak	M5
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	Čelik za kaljenje