

Filter

LF-1-D-5M-MAXI-A

Broj artikla: 162625

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Finoća filtera 5 µm, sa zaštitnom šoljom i automatskim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	3.800 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.440 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material filter	PE
Material housing	Čink
Material bowl	PC