

Kombinacija finih filtera LFMBA-3/8-D-MINI



FESTO

Broj artikla: 162660

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Fini filter od 1 µm za predfilteriranje i mikro-filter 0,01 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Seriya	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	0,01 µm
Efikasnost filtera	99,9999 %
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Maks. količina kondenzata	22 ml
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material housing	Cink
Material bowl	PC