

L utični priključak CRQSL-3/8-10

Broj artikla: 162876

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	6 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-15 ... 120 °C
Težina proizvoda	49 g
Primenljivi vodovi	PFAN
Vrsta pričvršćenja	External hex A/F 17
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R3/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm
Material of threaded plug	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material release ring	visokolegirani čelik, nerđajući
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući
Thrust ring material	visokolegirani čelik, nerđajući