


# On-off ventil PVEL-P-124-HP3

Broj artikla: 1629205

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Serija	L
Nazivni prečnik DN	54
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Način aktiviranja	Pneumatski
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 50 bar
Pritisak upravljanja	9 ... 50 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	5 ... 50 °C
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Food-safe	See Supplementary material information
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	6.900 g
Pneumatski priključak 3	G1/2
Priključak, upravljački vazduh 12	G1/4
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	eksterno
Material Piston slide	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR PE
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje