



On-off ventil PVEL-H-124-HP3

Broj artikla: 1629207

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Serijski broj	L
Nazivni prečnik DN	54
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Način aktiviranja	ručno
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom sa priborom se zatvara
Vrsta resetovanja	Prisilno vođenje
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 50 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	5 ... 50 °C
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Food-safe	See Supplementary material information
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	5.900 g
Pneumatski priključak 3	G1/2
Material Piston slide	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR PE
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje