


# Priključni kabl KVIA-MPPE-10

Broj artikla: 163883

FESTO

za proporcionalne ventile



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	828 g
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ugaona
Područje pogonskog napona AC	$\leq 250$ V
Dozvoljeno strujno opterećenje	1 A
Dužina kabla	10 m
Prečnik kabla	8 mm
Struktura kabla	6x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bronza posrebreno i pozlačeno