


Slobodni hod FLSM-40-R

Broj artikla: 164238

FESTO

za zakretni pogon DSM.

Ovi pogoni se na zahtev mogu isporučiti sa ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone sa odobrenjem.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| Veličina | 40 |
| Smer obrtanja | Desni hod |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 19,98 Nm |
| Težina proizvoda | 2.350 g |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material sleeve | Čelik za kaljenje |
| Material shaft | Čelik za kaljenje |