

Ugaona utičnica PEV-1/4-WD-LED-230

Broj dela: 164275

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 175301-803
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti LED zeleni
Vrsta pričvršćenja	čvrsto zašrafljeno
Izlaz kabla	pod uglom
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka oblik A, prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj polova/žica	4
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	4
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Centralni zavrtanj M3
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Električni priključak 2, broj polova/žila	5
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	5
Opseg radnog pritiska DC	140 V...180 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	150 V...230 V
Opterećenje struje pri 40 °C	8 A
Kablovski konektor	Pg11
Dozvoljeni prečnik kabla	4.5 mm...11 mm
Poprečni presek priključka	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Napomena o temperaturi okruženja	Obratite pažnju na derating
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Materijal kućišta	PA6 ojačano
Boja kućišta	providno
Materijal utičnih kontakata	Mesing niklovano pocinkovano