


Cilindar zaustavljač STAF-80-30-P-A-R

Broj artikla: 164886

FESTO

Sa valjkom i integrisanom prirubnom pločom.
Ovaj proizvod se ne sme primeniti u tečnim medijima. Moguće
jednostavno prepravljjanje na dvosmerni radni cilindar.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Hod | 30 mm |
| Prečnik klipa | 80 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcionisanja | jednosmerni vučno |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača sa valjkom |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje | poravnana klipnjača |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 14.600 N |
| Dozvoljena poprečna sila kod postupka sklapanja | 4.500 N |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Material cover | Aluminijum |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijum |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material roll | Čelik |