


Cilindar zaustavljač STAF-80-40-P-A-R

Broj artikla: 164894

FESTO

Sa valjkom i integrisanom prirubnom pločom.
Ovaj proizvod se ne sme primeniti u tečnim medijima. Moguće
jednostavno prepravljjanje na dvosmerni radni cilindar.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	40 mm
Prečnik klipa	80 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni vučno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača sa valjkom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	poravnana klipnjača
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	13.300 N
Dozvoljena poprečna sila kod postupka sklapanja	4.000 N
Težina proizvoda	5.350 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8
Material cover	Aluminijum
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući
Material roll	Čelik