

Razdelni modul FRM-1/2-D-MIDI


Broj artikla: 164953

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Pneumatsko podnožje sa 4 priključka, nosač za dodatne module

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul za grananje
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smeru protoka 1->2	8.200 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	502 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak