



Optički kabl - aparat SOEG-L-Q30-NA-K-2L

Broj artikla: 165324

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Postupak merenja	Uređaj sa optičkim vlaknima
Vrsta svetla	crveno
Opseg	0 ... 120 mm
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Maks. frekvencija prekidača	1.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	20 %
Struja praznog hoda	25 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabl 4-žilno
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	30x30x15 mm
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	88 g
Material housing	PBT ojačan
Indikacija stanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	LED zeleni
Mogućnosti podešavanja	Potenciometar
Područje podešavanja, gornja granica	100 ... 400 mm
Područje podešavanja, gornja granica zavsina od optičkog kabla	100 mm kod SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 120 mm kod SOEZ-LLK-RT-2,0-M6 280 mm kod SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 400 mm kod SOEZ-LLK-SE-2,0-M4
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress