



Refleksna fotočelija SOEG-RSP-Q30-NS-K-2L

Broj artikla: 165328

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Postupak merenja	Refleksna fotočelija
Vrsta svetla	crveno polarizirano
Opseg	0 ... 2.000 mm
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Tamno sklopni
Maks. frekvencija prekidača	1.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	20 %
Struja praznog hoda	25 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabl 3-žilno
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	30x30x15 mm
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	85 g
Material housing	PBT ojačan
Indikacija stanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	LED zeleni
Mogućnosti podešavanja	Potenciometar
Područje podešavanja, donja granica	0 mm
Područje podešavanja, gornja granica	2.000 mm
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress