


# Kuglasta slavina

## VZBA-1/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

Broj artikla: 1686625

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1/4
Indikacija sklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F03 F04
Unutrašnji prečnik	10 mm
Nazivni prečnik DN	8
Funkcija ventila	2/2
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	63
Moment aktiviranja	6 Nm
Zasnovano na normi	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni gasovi Voda - nema vodene pare neutralne tečnosti dalji mediji na zahtev
Temperatura medijuma	-10 ... 200 °C
Protok Kv	7 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-ojačan
Material ball	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala kugle	1.4408
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	650 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress