


Kuglasta slavina VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T

Broj artikla: 1692214

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0405, thread EN 10226-1.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	3 kuglasta slavina L-otvor
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp3/4
Indikacija sklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F04 F05
Unutrašnji prečnik	16 mm
Nazivni prečnik DN	20
Funkcija ventila	3/2
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	63
Moment aktiviranja	18 Nm
Zasnovano na normi	EN 10226-1 ISO 5211
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni gasovi Voda - nema vodene pare neutralne tečnosti dalji mediji na zahtev
Temperatura medijuma	-10 ... 200 °C
Flow rate Kv type L	5,1 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-ojačan
Material ball	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala kugle	1.4408
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	1.000 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress