



# Kuglasta slavina VZBA-2"-GGG-63-32L-F0507-V4V4T

Broj artikla: 1692219

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0507, thread EN 10226-1.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrednost  |
|--|---|
| Konstruktivna struktura                      | 3 kuglasta slavina<br>L-otvor   |
| Način aktiviranja                            | mehanički   |
| Princip zaptivanja                           | mekano  |
| Položaj ugradnje                             | proizvoljno   |
| Vrsta pričvršćenja                           | Ugradnja vodova   |
| Priključak procesnog ventila                 | Rp2   |
| Indikacija sklopnog položaja                 | Smer proreza = smer protoka   |
| Šablon bušenja prirubnice                    | F05<br>F07  |
| Unutrašnji prečnik                           | 38,1 mm   |
| Nazivni prečnik DN                           | 50  |
| Funkcija ventila                             | 3/2   |
| Ručno pomoćno aktiviranje                    | bez   |
| Smer protoka                                 | reverzibilno  |
| Nazivni pritisak procesnog ventila           | 63  |
| Moment aktiviranja                           | 68 Nm   |
| Zasnovano na normi                           | EN 10226-1<br>ISO 5211  |
| Medijum                                      | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertni gasovi<br>Voda - nema vodene pare<br>neutralne tečnosti<br>dalji mediji na zahtev |
| Temperatura medijuma                         | -10 ... 200 °C  |
| Flow rate Kv type L                          | 53,7 m <sup>3</sup> /h  |
| Materijal - napomena                         | RoHS komfornost   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III  |
| Material housing                             | visokolegirani čelik, nerđajući   |
| Broj materijala kućišta                      | 1.4408  |
| Material seals                               | PTFE<br>PTFE-ojačan   |
| Material ball                                | visokolegirani čelik, nerđajući   |
| Broj materijala kugle                        | 1.4408  |
| Material shaft                               | visokolegirani čelik, nerđajući   |
| Broj materijala vratila                      | 1.4401  |
| Težina proizvoda                             | 7.400 g   |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)         | prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment  |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 3 - High corrosion stress   |