


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-P3-28D-28A

Broj dela: 1703478

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni moment	0.2 Nm
Težina proizvoda	30 g
Kod interfejsa aktuatora	P3-28D
Kod interfejsa motora In	28A
Kod interfejsa kućišta spojke	28D
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen