

# Beskontaktni prekidač SMEO-8E-S-LED-24

Broj artikla: 171163



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

električno, sa Reed kontaktom, za pogone sa T-profilom, bez sklopa za pričvršćenje, sa utikačem M8.

Potreban je zaseban element za ugradnju SMB-8E (part no. 178230)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                       | Vrednost  |
|--|---|
| Oblik  | za T slot   |
| Odgovara standardu                             | EN 60947-5-2  |
| Dozvola  | RCM Mark  |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)           | prema EU-EMV-smernici<br>in accordance with EU RoHS directive                   |
| UKCA marking (see declaration of conformity)   | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions                           |
| Materijal - napomena                           | RoHS komformnost  |
| Uputstva za korišćenje                         | Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"          |
| Merna veličina                                 | Pozicija  |
| Metod merenja                                  | Reed magnetni   |
| Temperatura okoline                            | -40 ... 60 °C   |
| Tačnost ponavljanja                            | 0,2 mm  |
| Digitalni izlaz                                | sa kontaktom, bipolarno   |
| Funkcija sklopnog elementa                     | Radni kontakt   |
| Vreme uključivanja                             | $\leq 0,5$ ms   |
| Vreme isključivanja                            | 0,03 ms   |
| Maks. frekvencija prekidača                    | 800 Hz  |
| Maks. izlazna struja                           | 500 mA  |
| Maks. uklopna snaga AC                         | 10 VA   |
| Maks. uklopna snaga DC                         | 10 W  |
| Otpornost na kratak spoj                       | ne  |
| Otpornost na preopterećenje                    | ne postoji  |
| Područje pogonskog napona AC                   | 12 ... 30 V   |
| Područje pogonskog napona DC                   | 12 ... 30 V   |
| Zaštita od zamene polova                       | ne  |
| Electrical connection 1, connection type       | Utikači   |
| Electrical connection 1, connection technology | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104   |
| Electrical connection 1, number of pins/wires  | 3   |
| Odlazni smer, priključak                       | popreko   |
| Material electrical contact                    | Mesing<br>Niklovano   |
| Vrsta pričvršćenja                             | sa priborom   |
| Pritezni moment                                | 0,5 Nm  |
| Položaj ugradnje                               | proizvoljno   |
| Težina proizvoda                               | 10 g  |
| Boja kućišta                                   | crno  |
| Material housing                               | Aluminijumska legura za kovanje<br>TPE-U(PU)<br>visokolegirani čelik, nerđajući |

| Svojstvo                      | Vrednost       |
|-------------------------------|----------------|
| Indikacija stanja             | LED žuti       |
| Mehanička zaštita             | IP65<br>IP67   |
| Napon izolacije               | 50 V           |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV         |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L |
| Stepen zagađenja              | 3              |