

Okrugli cilindar DSAQ-10- -PPV

Broj artikla: 171299



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Završni poklopac sa priključkom vazduha poprečno prema osi cilindra.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	1 ... 160 mm
Prečnik klipa	10 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	9,5 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	39,6 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47,1 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	11,1 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	1 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	19 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	2,7 g
Pneumatski priključak	M8x1
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući