

# Okrugli cilindar DSAS-20- -P-A

Broj artikla: 171632

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Završni poklopac sa zakretnim ležajem.


Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Prikaz primera



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost   |
|--|--|
| Hod  | 1 ... 320 mm   |
| Prečnik klipa  | 20 mm  |
| Prigušivanje   | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano        |
| Pogonski pritisak  | 1 ... 10 bar   |
| Način funkcionisanja                                     | dvosmerno  |
| Pogonski medijum   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja                   | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 2 - Moderate corrosion stress                        |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                                       |
| Temperatura okoline                                      | -20 ... 80 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 158,3 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 188,5 N  |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm                              | 79 g   |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda                        | 3,9 g  |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm                             | 138 g  |
| Dodatna težine po 10 mm hoda                             | 7,2 g  |
| Pneumatski priključak                                    | M20x1,5  |
| Material cover   | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)                                     |
| Material housing   | visokolegirani čelik, nerđajući                      |
| Material piston rod                                      | visokolegirani čelik, nerđajući                      |