


Aksijalni komplet EAMM-A-P5-28B-28A

Broj artikla: 1731474

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	1,1 Nm
Težina proizvoda	40 g
Interface code, actuator	P5-28B
Interface code, motor in	28A
Interface code, coupling housing	28B
Materijal - napomena	RoHS komfornost