

# Fini filter

## LFMB-3/8-D-MINI-A-NPT

Broj artikla: 173713

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa uloškom 1 µm, metalna zaštitna korpa.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	D
Veličina	Mini
Finoća filtera	1 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni gasovi
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	675 l/min
Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha	125 l/min
Efikasnost filtera	99,99 %
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	1,5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Material housing	Cink
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS komfornost