

Kombinacija finih filtera LFMBA-3/8-D-MINI-A-NPT



FESTO

Broj artikla: 173745

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Fini filter od 1 µm za predfilteriranje i mikro-filter 0,01 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Veličina | Mini |
| Serija | D |
| Položaj ugradnje | vertikalno |
| Finoća filtera | 0,01 µm |
| Efikasnost filtera | 99,9999 % |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna korpa |
| Pogonski pritisak | 1,5 ... 12 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | 1,5 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,01 mg/m ³ |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 3/8 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material housing | Cink |
| Material bowl | PC |