

# Filter-regulator LFR-3/4-D-O-MAXI-A-NPT

Broj artikla: 173807

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Sa metalnom zaštitnom šoljom, bez manometra, finoća filteriranja 40µm.

Sa automatskim ispuštanjem kondenzata

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Serijska	D
Položaj ugradnje	vertikalno
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Maks. količina kondenzata	80 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,4 bar
Normalni nazivni protok	9.700 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.300 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Cink
Material bowl	PC