


# Servisna jedinica FRC-3/4-D-7-MIDI-A-NPT

Broj dela: 173875

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina konstrukcije                     | Midi   |
| Ugradni položaj                           | vertikalno   |
| Odvod kondenzata                          | potpuno automatski   |
| Finoća filtera                            | 40 µm  |
| Radni pritisak                            | 2 bar...12 bar   |
| Opseg regulisanja pritiska                | 0.5 bar...7 bar  |
| Normalni nominalni protok                 | 2800 l/min   |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni gasovi            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji  |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inertni gasovi      |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C   |
| Težina proizvoda                          | 1440 g   |
| Vrsta pričvršćenja                        | po izboru:<br>Ugradnja voda<br>sa uglom zadržavanja                            |
| Pneumatski priključak 1                   | 3/4 NPT  |
| Pneumatski priključak: 2                  | 3/4 NPT  |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen   |
| Materijal kućišta                         | Cink liven pod pritiskom   |
| Materijal omotača                         | PC   |