

Servisna jedinica FRC-3/4-D-MAXI-NPT

Broj dela: 173876

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Ugradni položaj	vertikalno
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Finoća filtera	40 µm
Radni pritisak	1 bar...16 bar
Normalni nominalni protok	8300 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2390 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa uglom zadržavanja
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC