

On-off ventil HEE-3/4-D-MAXI-24-NPT


Broj artikla: 173912

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

za pripremne grupe.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	65 mm
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Ručno pomoćno aktiviranje	sa blokiranjem
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski pritisak	2,5 ... 16 bar
C vrednost	28 l/sbar
b-vrednost	0,32
Normalni nazivni protok	6.000 l/min
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri kalema	24 V DC: 3 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smer protoka	nije reverzibilno
Težina proizvoda	800 g
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Pneumatski priključak 3	G3/8
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Električni priključak	Plug pattern type C to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803
Signal status display	sa priborom
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak