


# Zakretna prirubnica SNCB-63

Broj dela: 174393

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	63
Na osnovu standarda	ISO 15552
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju. Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	375 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal osovinice	Pocinkovani čelik
Materijal ležišta	Plastika
Materijal diska	Pocinkovani čelik
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik
Materijal osigurača	Pocinkovani elastični čelik