


# Zakretna prirubnica SNCL-100

Broj dela: 174409

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	100
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takođe VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	606 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal ležišta	Plastika
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano