

Višepoložajni ugradbeni komplet DPNC-40

Broj artikla: 174419

FESTO

za povezivanje dva cilindra sa istim prečnikom klipa u jedan
višepoložajni cilindar



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	408 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Čelik
Material threaded pin	Čelik pocinkovano
Material nut	Čelik pocinkovano