


Spojnica EAMC-65-90-25-32

Broj artikla: 1745817

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	25 mm
Prečnik 2 prihvata	32 mm
Veličina	65
Nazivna dužina	90 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	417 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	92 Nm
Težina proizvoda	535 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost