


Utičnica sa kablom KMEB-2-230-5

Broj dela: 174847

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	400 g
Električni priključak	4-polni Utičnica pod uglom Oblik C prema standardu DIN EN 175301-803
Nominalni radni napon AC	230 V
Priključak zaštitnog voda	postoji
Dužina kabla	5 m
Prečnik kabla	6.2 mm
Struktura kabla	3 x 0,75 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Materijal kućišta	PA POM
Materijal utičnih kontakata	Bronza