



Pritisna sklopka PEV-1/4-B-OD

Broj artikla: 175250

FESTO

otvara ili zatvara električni strujni krug kod dostizanja određene veličine pritiska. Podesiva tačka uklapanja pritiska, podesiva uklopna histerezis. Bez utičnice aparata.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu u osklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatsko-električni pretvarač pritiska
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Funkcija sklopnog elementa	Naizmenični kontakt
Maks. frekvencija prekidača	3 Hz
Maks. izlazni napon prekidača AC	250 V
Maks. izlazni napon prekidača DC	125 V
Maks. izlazna struja	5.000 mA
Najmanja struja opterećenja	1 mA kod 24 V 10 mA kod 10 V 100 mA kod 5 V
Kategorija upotrebe induktivno opterećenje	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe omsko opterećenje	AC-12 DC-12
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema DIN 43650 četvorougaooni oblik
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	194 g
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material switch contact	srebrno
Indikacija stanja	LED žuti
Područje podešavanja, vrednosti praga	1 ... 12 bar
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L