

# Priključni kabl KEA-1-25P-X

Broj artikla: 177415

FESTO

Kabl se može nabaviti u dužinama 1 - 99 m.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Električni priključak	Utičnica Sub-D 25-polno
Područje pogonskog napona DC	$\leq 250$ V
Područje pogonskog napona AC	$\leq 250$ V
Dozvoljeno strujno opterećenje	4 A
Prečnik kabela	12 mm
Struktura kabela	25x0,34
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakarna legura pozlačeno
Položaj ugradnje	proizvoljno