


# Multipol razdelnik MPV-E/A08-M8

Broj artikla: 177669

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H - profilom po izboru:
Težina proizvoda	100 g
Tehnika električnog priključivanja UI/Izl	M8 3-polni
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Strujna opteretivost po utičnom mestu	1 A
Dozvoljeno strujno opterećenje	4 A
Mehanička zaštita	IP65 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 - ojačano
Material socket	Mesing