


# Multipol razdelnik MPV-E/A08-M12

Broj artikla: 177671

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Strujna opteretivost po utičnom mestu	4 A
Dozvoljeno strujno opterećenje	12 A
Mehanička zaštita	IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda	200 g
Tehnika električnog priključivanja U/Izl	M12 5-polno
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Informacija o materijalu, utičnica	Mesing pocinkovano
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PU)