

Utični konektor CQ-22

Broj artikla: 177698

FESTO

Za velike protoke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	19,2 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Pogonski pritisak zavisian od temperature	-0,95 ... 15 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Težina proizvoda	36 g
Pneumatski priključak 1	for tube/piping, 22mm outside diameter
Pneumatski priključak 2	za cevi ili creva spoljašnjeg prečnika 22 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	POM
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući